

## Вискозиметр SAYBOLT



<b>Напряжение питания</b>	<i>Переменный ток 220 В/50 Гц</i>
<b>Тип инструмента</b>	<i>настольный</i>
<b>Режим работы</b>	<i>Двухканальное обнаружение, параллельное тестирование</i>
<b>Спецификация бутылки для приема образцов</b>	<i>60±0.05мл</i>
<b>Мощность нагрева ванны</b>	<i>1000 Вт</i>
<b>Рабочая температура ванны</b>	<i>комнатная температура - 240.0С</i>
<b>Точность контроля температуры в ванне</b>	<i>+0.1С</i>
<b>Диапазон времени испытаний</b>	<i>0,0- 999,9 сек.</i>
<b>Точность определения времени испытания</b>	<i>+0,1 сек.</i>
<b>Температура окружающей среды</b>	<i>≤35°С</i>
<b>Относительная влажность</b>	<i>≤85%</i>
<b>Габаритные размеры</b>	<i>400x400x800мм</i>
<b>Вес</b>	<i>65кг</i>